

PSEN op 2H Receiver adapter

380305



Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, voor aansluiting van een PSEN op2H- ontvanger (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA
Technische data	
Elektrische data	
Nominale stroom:	4 A
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-5 - 70 °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Mechanische gegevens	
Connectortype 1:	5-pol. M12-connector (fem.)
Vorm van connectortype 1:	recht
Codering van M12-connector 1:	A-gecodeerd
Connectortype 2:	5-pol. M12-connector (male)
Vorm van connectortype 2:	recht
Codering van M12-connector 2:	A-gecodeerd
Contactoppervlakken mater. 1:	Au
Contactoppervlakken mater. 2:	Au
Materiaal van de pennen:	CuZn
Materiaal van de bussen:	CuSn
Kabelmateriaal K1:	Cu

Isolatiemateriaal leiding K1:	PVC
Kabeltype K1:	LiY11Y
Kabellengte:	0.1 m
Kleur van kabelbuitenmantel 1:	zwart
Kleur van de behuizing:	zwart
Materiaal van kabelmantel 1:	PUR
Sleepvermogen van kabel 1:	nee
Max. buitendiameter kabel K1:	5.2 - 5.2 mm
Doorsnede geleider:	0.25 - 0.25 mm²
Kabeldoorsnede AWG K1:	24
Twisting K1:	5 aders om kabelvulling
Afscherming K1:	nee
Aantal aders:	5
Halogeenvrij:	Ja
Oliebestendigheid:	bestendig
Behuizingsmateriaal:	PUR
Nettogewicht:	25 g
Brutogewicht:	40 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-code:	4046548055375
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27060313
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC001855



THE SPIRIT OF SAFETY

Volume:

0