

PIT en1.0a-5m-s

401111

Toestemmingsknop, 3 standen, 1 meldcontact, 6-aderige kabel (5 m) met open einde.



Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE
Zelfbewaakt:	nein

Technische data

Relais uitgangen

Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	125
Max.stroom AC15 veiligheidscont.:	0.3
Spanning DC13 veiligheidscont.:	30
Max.stroom DC12 veiligheidscont.:	1

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	0, 50
-----------------------	-------

Mechanische gegevens

Kabellengte:	5
Materiaal van kabelmantel 1:	PUR
Inbouwpositie:	willekeurig
Aansluitingstype:	5m Kabel
Behuizingsmat. onderste deel:	PP
Afmeting hoogte:	125
Afmeting breedte:	45

Afmeting diepte:	45
Diameter:	45
Nettogewicht:	361
Brutogewicht:	388
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85371098
UNSPSC 25:	32131023
EAN-code:	4046548065145
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371238
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002571
Volume:	0