

PSS u2 ES 16PT 0V

328090



PSS u2, elektronica module, standaard, spanningsverdeling, 16 uitgangen, aansluiting Periphery Supply 0 V, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 16 nodig (niet meegeleverd).

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, UKCA, cULus Listed

Toepassingsgebied: Standaard

Technische data

Milieugegevens

Klimaatcondities volgens ...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norm omgevingstemperatuur: EN 60068-2-14

Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Norm opslagtemperatuur: EN 60068-2-1/-2

Vochtigheidsgraad volgens norm: EN 60068-2-78

Vochtbelasting vermelding: 93% RV bij 40 °C

Condensvorming toegelaten?: niet toegelaten

Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.: 2000 m

EMC volgens norm: EN 61131-2 (zone B)

Trillingen vlg. norm ...: EN 60068-2-6

Versnel. schok vlg. norm 1: 150 m/s²

Lucht- en kruipwegen naar: EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201

Overspanningscategorie: II

Vervuilingsgraad lucht.kruip.: 2

Norm beschermingsgraad: EN 60529

Potentiële scheiding	
Potentiaalscheiding 1 tussen:	Periphery en Module Supply
Soort potentiaalscheiding 1:	Functionele isolatie
Mechanische gegevens	
Behuizingsmateriaal:	PC
Klemsoort:	steekbaar
Afmeting hoogte:	110.8 mm
Afmeting breedte:	12.5 mm
Afmeting diepte:	72.5 mm
Nettogewicht:	29 g
Brutogewicht:	38 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85369095
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548071993
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242610
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001600
Volume:	0.115

Verplichte Accessoires



328850

PSS u2 T 16 (1 pc.)

Optionele accessoires



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)



328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328851

PSS u2 T 16 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4




328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328811

PSS u2 B 1



328852

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)