

PSSu E S 2DO 2-TD

314411



PSSu, elektronica module, standaard, digitale in- en uitgangen, 2 uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, uitgebreide diagnosegegevens, voor verhoogde milieueisen.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed
Toepassingsgebied:	Standaard
Technische data	
Halfgeleideruitgangen	
Gelijkspanning op de uitgang:	24 V DC
Potentiaalscheid. HG-uitgangen:	ja
HGU kortsluitvast:	ja
Toegest. belast. 1-pol. uitg.:	ohms, inductief, capacitief
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	-40 - 70 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	kortdurend
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	5000 m
EMC volgens norm	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Versnel. schok vlg. norm 2:	25g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60664-1, EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal codering:	PA
Afmeting hoogte:	76 mm
Afmeting breedte:	12.6 mm
Afmeting diepte:	60.2 mm
Nettogewicht:	33 g
Brutogewicht:	47 g
Naam codeerelement:	C
Kleur codeerelement:	donkergrijs
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548052602
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242604
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024

ETIM reference feature:	EC001599
Volume:	0.049

Verplichte Accessoires

	314600	PSSu BP 1/8 S-T
	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314622	PSSu BP-C1 1/12 S-T
	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314623	PSSu BP-C1 1/12 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T
	314610	PSSu BP-C 1/8 S-T

Optionele accessoires



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)