PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ m ES Profinet 772138



Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, Profinet.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Technische data	
Elektrische data	
Doel van U1:	Voeding van de module
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	1.4 W
Potentiaalscheiding U1:	ja
Doel van UINT1:	Voeding van de module
Bron van interne spanning:	via basismodule
Spanningstype van UINT1:	DC
Veldbus interface	
Veldbuspoort:	PROFINET
Apparaattype van de veldbus:	IO-device
Instelbare overdrachtsnelheden:	100 Mbit/s
Aansluiting veldbus:	2 x RJ45
Galvan. scheid. van de veldbus:	ja
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14

Omgevingstemperatuur:	0 - 60 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm ....:	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Potentiële scheiding	
Potentiaalscheiding 1 tussen:	Veldbus en module
Soort potentiaalscheiding 1:	Functionele isolatie
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerkrachtklem
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	101.4 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	110.4 mm
Nettogewicht:	86 g
Brutogewicht:	96 g
Milieu	

RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7C I
REACh-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACh:	Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85176200
EAN-code:	4046548069525
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242208
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423
Volume:	0.336

Verplichte Accessoires



783542 Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542 Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



380401 RJ45 Connector

Optionele accessoires

	783543	Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
	793543	Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
	779260	PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)