

PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

773713



PNOZmulti Classic, communicatiemodule, standaard, veldbus EtherCAT, ondersteunt CANopen over EtherCAT, protocol CiA DS-301 V4.0.2, 2 RJ45- poorten, overdrachtssnelheid 100 Mbit/s, 24/128-bits virtuele ingangen, 24/128-bits virtuele uitgangen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, UKCA, cULus Listed, EAC

Technische data

Elektrische data

Doel van UINT1: Voeding van de module

Bron van interne spanning: via basismodule

Spanningstype van UINT1: DC

Tolerantie van UINT.- module: -2 %/+2 %

Veldbus interface

Veldbuspoort: EtherCAT

Apparaattype van de veldbus: Slave

Naam veldbusprotocol: CANopen over EtherCAT

Instelbare overdrachtsnelheden: 100 Mbit/s

Aansluiting veldbus: RJ45

Galvan. scheid. van de veldbus: ja

Testspanning: 500 V AC

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur: EN 60068-2-14

Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Norm opslagtemperatuur: EN 60068-2-1/-2

Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PPO UL 94 V0
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Afmeting hoogte:	94 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	114 mm
Nettogewicht:	114 g
Brutogewicht:	132 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091

UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548067309
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242208
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423
Volume:	0.427

Optionele accessoires



774639

KOP-XE