

RevPi AIO

Z9000015



Analoge uitbreidingsmodule AIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, aantal ingangskanalen: 6, aantal uitgangskanalen: 2, voor stroom, spanning, RTDs, uitgangsspanningsbereiken: ± 10 V, ± 11 V, ± 5 V, $\pm 5,5$ V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V, uitgangsstroombereiken: 0...20 mA, 0...24 mA, 4...20 mA.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA
Technische data	
Mechanische gegevens	
Afmeting hoogte:	96 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	110.5 mm
Nettogewicht:	108 g
Brutogewicht:	136 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	84714900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548093117
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242290
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001422

Volume:

0

Optionele accessoires



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways