

KUNBUS-GW Profinet-IRT

Z9000007



Modulaire gateway PROFINET IRT, communicatiemodule voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, aansluiting op develdbus: 2x RJ45, apparaatfunctie: Slave, max. gegevenslengte ingangsgegevens: 512bytes, max. gegevenslengte uitgangsgegevens: 512 bytes.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA
Technische data	
Mechanische gegevens	
Afmeting hoogte:	96 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	110.4 mm
Nettogewicht:	91 g
Brutogewicht:	100 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548093209
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242290
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423

Volume:

0

Verplichte Accessoires



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways