

PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix

774582



Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïntegreerd, afvalvertraagdcontactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen, afvaltijd 2 s vast.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	2.5 W
Ingangen	
Aantal ingangen:	1
Halfgeleideruitgangen	
Aantal halfgeleideruitgangen:	0
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC/DC1 norm:	EN 60947-4-1
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Veiligheidscont.: AC bij UL:	250 V AC G.U. (same polarity)
Veiligh.contacten:Pilot Duty:	B300, R300
Materiaal relaiscontacten:	AgCuNi
aanv. contactspecific. relais:	+ 0,2 µm Au
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens ...:	EN 60068-2-78

Omgevingstemperatuur:	-10 - -10 °C
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-1
Overspanningscategorie:	III / II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Times	
Tolerantie Tv:	-50 %/+50 %
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Aansluitklem:	Schroefklem
Klemsoort:	vast
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 10 AWG
Afmeting hoogte:	87 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	205 g
Brutogewicht:	215 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548010800
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819

ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
ETIM reference feature:	EC001449
Volume:	0.284