PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o 751101



PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, handmatige/automatische start, uitgangen: 2 M, 1 HL, UB 24 V DC, breedte: 12,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking vannoodstop, hekken.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	2 W
Ingangen	
Aantal ingangen:	1
Halfgeleideruitgangen	
Aantal halfgeleideruitgangen:	1
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-12
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC/DC1 norm:	EN 60947-4-1
Spanning AC1 veiligheidscont.:	240
Max.stroom AC1 veiligh.cont.:	3
Spanning DC1 veiligheidscont.:	24
Max. stroom DC1 veiligh.cont.:	3
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	230

Max.stroom AC15 veiligh.cont.:	1.5
Spanning DC13 veiligheidscont.:	24
Veiligheidscont.: AC bij UL:	240 V AC G.U.
Veiligh.contacten:Pilot Duty:	R300, B300
Materiaal relaiscontacten:	AgSnO2
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens ...:	EN 60068-2-78
Omgevingstemperatuur:	-10 - 55 °C
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm ....:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-1
Overspanningscategorie:	III / II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Veerkrachtklem
Klemsoort:	steekbaar
Afmeting hoogte:	100 mm
Afmeting breedte:	12.5 mm
Afmeting diepte:	120 mm
Nettogewicht:	105 g
Brutogewicht:	115 g
Milieu	
REACh-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof

WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364900
EAN-code:	4046548025576
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
ETIM reference feature:	EC001449
Volume:	0.192

Optionele accessoires



751002 PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750010 PNOZ s terminator plug (10 pieces)