

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

750110



PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, schakelbelasting: 12 A DC1, breedte: 45 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	3 W
Ingangen	
Aantal ingangen:	1
Halfgeleideruitgangen	
Aantal halfgeleideruitgangen:	0
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC/DC1 norm:	EN 60947-4-1
Spanning AC1 veiligheidscont.:	240 V
Max.stroom AC1 veiligh.cont.:	12 A
Spanning DC1 veiligheidscont.:	24 V
Max. stroom DC1 veiligh.cont.:	12 A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	230 V
Max.stroom AC15 veiligh.cont.:	6 A

Spanning DC13 veiligheidscont.:	24 V
Veiligheidscont.: AC bij UL:	240 V AC G.U.
Materiaal relaiscontacten:	AgSnO2
aanv. contactspecif. relais:	+ 0,2 µm Au
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens ...:	EN 60068-2-78
Omgevingstemperatuur:	-10 - 55 °C
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-1
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	98 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	120 mm
Nettogewicht:	295 g
Brutogewicht:	310 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof

WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548025613
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
ETIM reference feature:	EC001449
Volume:	0.708

Optionele accessoires



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm