

PNOZ yi4 2DI T3C

2A000006



Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweekandenknop (type III C), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsdetectie, LED-indicator

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Technische data	
Elektrische data	
Doel van UINT1:	Voeding van de module
Bron van interne spanning:	via kopmodule
Spanningstype van UINT1:	DC
Type tweekandenapparaat:	III C
Ingangen	
U ingang vlg. EN 61131-2 type1:	24 V DC
Potentiaalscheiding ingang:	nee
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	-10 - 55 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	5000 m
EMC volgens norm	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6

Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-5-1
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Times	
Gelijktijdigh. ingangscircuit:	∞
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Veerkrachtklem, Schroefklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	98 mm
Afmeting breedte:	12.5 mm
Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	74 g
Brutogewicht:	86 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364190
UNSPSC 25:	46171620
EAN-code:	4046548087857
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019

ETIM reference feature:	EC001449
Volume:	1.019

Verplichte Accessoires



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

Optionele accessoires



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)