

PNOZ yh1 2DI 24VDC

2A000002



Kopmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, communicatie met uitbreidingsmodulen, voedingsspanning voor myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 2 testpulsuitgangen voor detectie van onderlingesluiting, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het selecteren van de functies, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze entestpulsdetectie, LED-indicator

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Technische data	
Elektrische data	
Doel van U1:	Voeding van het systeem
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Ingangen	
U ingang vlg. EN 61131-2 type1:	24 V DC
Potentiaalscheiding ingang:	nee
Test klok uitgangen	
Aantal testpulsuitgangen:	2
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	-10 - 55 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	5000 m
EMC volgens norm	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1

Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-5-1
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Times	
Gelijktijdigh. ingangscircuit:	∞
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Veerkrachtklem, Schroefklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	98 mm
Afmeting breedte:	17.5 mm
Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	85 g
Brutogewicht:	95 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	34, 7a, 6c, 7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead, Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1

CAS-nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	46171620
EAN-code:	4046548087819
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
ETIM reference feature:	EC001449
Volume:	1.019

Verplichte Accessoires

750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm



Optionele accessoires

2A000200

Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)

