

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

570304



Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, rechte kop, metalen behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CCC, CE, cULus Listed
Technische data	
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	240 V
Max.stroom AC15 veiligheidscont.:	3 A
Spanning DC13 veiligheidscont.:	250 V
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-30 - 75 °C
Mechanische gegevens	
Behuizingsmat. onderste deel:	Spuitgietaluminium
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	Spuitgietaluminium
Materiaal bedienpen:	Zn-gegoten
Aansluitklem:	Schroefklem
Afmeting hoogte:	42.5 mm
Afmeting breedte:	151 mm
Afmeting diepte:	67 mm
Nettogewicht:	320 g
Brutogewicht:	387 g

Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548104929
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27270607
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000017
ETIM reference feature:	EC002033
Volume:	1.258

Optionele accessoires



570318

PSEN rsm rope thimble



570319

PSEN rsm rope clamp



570316

PSEN rsm turnbuckle



570317

PSEN rsm turnbuckle nut



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²