

PSEN opII3H-s-30-030

632021

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 300 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.



Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, EAC, TÜV
CWB-type:	3
Sensorprincipe:	Infrarood
Hoogte beveiligingsveld:	300 mm
Resolutie beschermingsgraad:	Hand
Reikwijdte (m):	0.2 - 18 m

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC

Optische gegevens

Gebruikt golflengtebereik:	850 nm
----------------------------	--------

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
------------------------	---


Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	-25 - 60 °C
Vochtbelasting vermelding:	95% RV bij 50 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m

EMC volgens norm:	IEC 61496-1
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Houder voor schok norm 1:	Adv Bracket Kit
Versnel. schok vlg. norm 1:	40g
Houder voor schok norm 2:	Adv Bracket Kit
Versnel. schok vlg. norm 2:	50g
Houder voor schok norm 3:	Swivel-Mount
Times	
Reactietijd:	5.9 - 5.9 ms
Mechanische gegevens	
Buigradius (bij aanleggen) K1:	5 x Ø
Max. kabellengte:	50 m
Behuizingsmateriaal:	Aluminium
Materiaal eindkappen:	Zn
Materiaal frontscherm:	PC
Afmeting hoogte:	304 mm
Afmeting breedte:	35 mm
Afmeting diepte:	40 mm
Nettogewicht:	1010 g
Brutogewicht:	2320 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-code:	4046548076264
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272704
ETIM versie:	ETIM-9.0

ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002549
Volume:	0


Optionele accessoires

	632008	PSEN opII mirror column-090 Set
	632007	PSEN opII mirror column-060 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632009	PSEN opII mirror column-120 Set
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632012

PSEN screw set mirror column



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632500

PSEN opII protective column-060



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



632505

PSEN opII protective column-060 Set



632504

PSEN opII protective column-195



632033

PSEN opII mirror column-090



632032

PSEN opII mirror column-060



632037

PSEN opII adjustable base unit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



632034

PSEN opII mirror column-120



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12