

PSEN sl-1.0 1.1 1actuator

570620



Actuator (standaard), gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock, bodemplaat van aluminium, voor sluitkracht 1000 N

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC, TÜV
Sensorprincipe:	Transponder
Codeerniveau volgens ISO 14119:	laag
Transponder codering:	gecodeerd
Apparaatvariant:	Actuator
Technische data	
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	-25, 55
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
EMC volgens norm:	EN 55011: klasse A, EN 60947-5-3, EN 62061
Trillingen vlg. norm:	EN 60947-5-2
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g
Mechanische gegevens	
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PBT
Materiaal ankerplaat:	Staal vernikkeld
Materiaal bedienpen:	Anticorodal, hard geëloxeerd

Afmeting hoogte:	188
Afmeting breedte:	52
Afmeting diepte:	22
Nettogewicht:	600
Brutogewicht:	680
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548061352
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272606
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC001487
Volume:	0

Optionele accessoires



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door