

PSEN opII4B-s-300-075

632132

Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, lichaamsbescherming (resolutie 300mm), hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 10-55 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.



Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
CWB-type:	4
Sensorprincipe:	Infrarood
Hoogte beveiligingsveld:	750 mm
Resolutie beschermingsgraad:	Lichaam
Reikwijdte (m):	10 - 55 m

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC

Optische gegevens

Gebruikt golflengtebereik:	850 nm
----------------------------	--------

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
------------------------	---

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	-25 - 60 °C
Vochtbelasting vermelding:	95% RV bij 50 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m

EMC volgens norm:	IEC 61496-1
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Houder voor schok norm 1:	Adv Bracket Kit
Versnel. schok vlg. norm 1:	40g
Houder voor schok norm 2:	Adv Bracket Kit
Versnel. schok vlg. norm 2:	50g
Houder voor schok norm 3:	Swivel-Mount
Times	
Reactietijd:	5.2 - 5.2 ms
Mechanische gegevens	
Buigradius (bij aanleggen) K1:	5 x Ø
Max. kabellengte:	50 m
Behuizingsmateriaal:	Aluminium
Materiaal eindkappen:	Zn
Materiaal frontscherm:	PC
Afmeting hoogte:	754 mm
Afmeting breedte:	35 mm
Afmeting diepte:	40 mm
Nettogewicht:	2217 g
Brutogewicht:	3910 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-code:	4046548090291
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272704
ETIM versie:	ETIM-9.0

ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002549
Volume:	0

Optionele accessoires



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set




632504

PSEN opII protective column-195


632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632033

PSEN opII mirror column-090




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m