


PSEN op4F-SL-14-075/1

631151



Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 750 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone, slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, cULus Listed, TÜV
CWB-type:	4
Sensorprincipe:	optisch
Hoogte beveiligingsveld:	750 mm
Resolutie beschermingsgraad:	Vinger
Reikwijdte (m):	0.2 - 6 m

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC

Optische gegevens

Gebruikt golflengtebereik:	850 nm
----------------------------	--------

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
------------------------	---

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	0 - 55 °C
Vochtbelasting vermelding:	15 ... 95%
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6

Versnel. schok vlg. norm 1:	10g
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Times	
Reactietijd:	13 - 13 ms
Mechanische gegevens	
Kabellengte:	0.2 m
Materiaal van kabelmantel 1:	PVC
Buigradius (bij aanleggen) K1:	1 x Ø
Buigrad. aanleg casc.ad.kabel:	1 x Ø
Max. kabellengte:	20 m
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	Aluminium
Materiaal eindkappen:	Zamak
Materiaal frontscherm:	PMMA
Afmeting hoogte:	750 mm
Afmeting breedte:	15.4 mm
Afmeting diepte:	32.6 mm
Nettogewicht:	900 g
Brutogewicht:	1600 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN-code:	4046548086560
ECLASS versie:	ECLASS-13

ECLASS reference feature:	27272704
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002549
Volume:	0

Optionele accessoires



630904

PSEN op Mirror-165/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630345

PSEN op Testpiece F 14mm



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C