

PSEN ml s 2.1 switch

570409



Veiligheidsschakelaar, volledig gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENmlock, met vergrendeling, met power reset, 12-pol. M12-connector (male), kabel van 0,23 m, serieschakeling

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Sensorprincipe:	Transponder
Codeerniveau volgens ISO 14119:	hoog
Classificatie vlg EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder codering:	volledig gecodeerd
Soort reset:	Power reset
Serieschakeling geschikt:	ja
Apparaatvariant:	Sensor
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	1
Ingangen	
Aantal ingangen:	4
Gelijkspanning op ingang:	24 V DC
Halfgeleideruitgangen	
Aantal OSSD-uitgangen:	2
Aantal melduitgangen:	1

Potentiaalscheid. HG-uitgangen:	nee
HGU kortsluitvast:	ja
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-13
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
EMC volgens norm:	EN 55011: klasse A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
UL beschermingsgraad (type):	type 1
Times	
Pulsduur Lock/Unlock Request:	350 - 400 ms
Mechanische gegevens	
Buigradius (bij aanleggen) K1:	5 x Ø
Noodontgrendeling aanwezig:	nee
Actuator type 1:	PSEN ml 2.1
Aansluitingstype:	M12, 12-polig male
Leidingen kabel:	LiYY 12 x 0,25 mm ²
Productmateriaal:	Zn, Aluminium, Staal verzinkt, roestvrij staal, Kunststof
Afmeting hoogte:	217.2
Afmeting breedte:	40
Afmeting diepte:	40
Nettogewicht:	950
Brutogewicht:	1300

Transponder	
Bedrijfsfrequentie:	122 kHz - 128 kHz
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548090413
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272603
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002593
Volume:	0

Optionele accessoires



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m

	570358	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
	540344	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
	570359	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	570356	PSEN cable M12-12sf 50m
	570357	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
	570475	PSEN ml escape release cordset 4,0m
	570354	PSEN cable M12-12sf 20m
	570355	PSEN cable M12-12sf 30m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570360

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570489

PSEN ml / PSENcs Y junction M12



570486

PSEN ml Y junction M12



570487

PSEN ml end adapter



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570361

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m



570362

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m
