

PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit

506411



Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 sensor met bedienpen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Sensorprincipe:	magnetisch
Codeerniveau volgens ISO 14119:	laag
Classificatie vlg EN 60947-5-3:	PDDb
SerIESchakeling geschikt:	nee
Apparaatvariant:	Unit

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Schakelspanning:	24 V

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	-25 - 70 °C
Vochtigheidsgraad volgens norm:	IEC 60068-2-30
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 60947-5-3
Trillingen vlg. norm:	EN 60947-5-2
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g

Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Mechanische gegevens	
Actuator type 1:	PSEN 1.1-10
Sensor vlak in te bouwen:	Ja, montage-instr. opvolgen
Aansluitingstype:	M8, 4-polig male
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PBT
Afmeting hoogte:	42.8 mm
Afmeting breedte:	26 mm
Afmeting diepte:	13 mm
Nettogewicht:	40 g
Brutogewicht:	45 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548066791
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272402
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002544
Volume:	0

Verplichte Accessoires



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533141


PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Optionele accessoires



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

	380200	PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
	380203	PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
	380204	PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
	773600	PDP67 F 8DI ION
	380300	PSEN ma adapter
	380201	PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
	380202	PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
	380207	PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
	380205	PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
