

PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm 1unit

503221

Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met LED, ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, VP = 1 stuk met bedienpen.



Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, ECOLAB, TÜV
Sensorprincipe:	magnetisch
Codeerniveau volgens ISO 14119:	laag
Classificatie vlg EN 60947-5-3:	PDDb
SerIESchakeling geschikt:	ja
Apparaatvariant:	Unit

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Schakelspanning:	24 V

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	-25 - 70 °C
Vochtigheidsgraad volgens norm:	IEC 60068-2-30
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 60947-5-3
Trillingen vlg. norm:	EN 60947-5-2
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g

Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Mechanische gegevens	
Actuator type 1:	PSEN 2.2-20
Sensor vlak in te bouwen:	Ja, montage-instr. opvolgen
Aansluitingstype:	M8, 4-polig male
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PBT
Afmeting hoogte:	30 mm
Afmeting breedte:	30 mm
Afmeting diepte:	36 mm
Nettogewicht:	55 g
Brutogewicht:	63 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	1317-36-8
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548003598
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272402
ETIM versie:	ETIM-9.0

ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002544
Volume:	0

Verplichte Accessoires

	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Optionele accessoires



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m

	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	380200	PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
	380203	PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
	380204	PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
	773600	PDP67 F 8DI ION
	380201	PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
	380300	PSEN ma adapter



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m