

PNOZ e1p 24VDC 2so

774130



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanalowe z detekcją zwarc między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa, 1 wyjście pomocnicze w technologii SC, start automatyczny/monitorowany, UB= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowaniewyłącznika bezpieczeństwa E-STOP , bramki bezpieczeństwa.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 24 - 24 V
 Typ napięcia zasilania U1: DC
 Wyłącznik aut.urządzenia maks.: 6 A zwłoczny / 10 A szybki

Wyjścia półprzewodnikowe

Kat. stosowania wg EN 60947-1: DC-12

Dane dotyczące środowiska

Przydatność klimatyczna do...: EN 60068-2-78
 Temperatura pracy: -10 - -10 °C
 Klasa wilgotności: RH 93% w temp. 40°C
 Dozwolona kondensacja?: Niedozwolone
 EMC wg standardu...: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1, EN 61000-6-4
 Drgania wg normy...: EN 60068-2-6
 Odstęp i odl. izol. do: EN 60947-1
 Kategoria przepięcia: III
 St.zanieczysz.odst.i odl.: 2

Dane mechaniczne

Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	90.5 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	120 g
Ciężar brutto:	135 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	7a, 7c I
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów, Tlenek ołowiu
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dostępne wejście SCIP:	tak
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122331
Kod EAN:	4046548011999
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019

Funkcja odniesienia ETIM:	EC001449
Tom:	0.285

Akcesoria opcjonalne



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2