PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ m EF PDP Link 772121

Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowań:	Bezpieczne
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Przeznaczenie U1:	Zasilanie modułu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	100 W
Wyłącznik aut. urządzenia U1:	6 A, automatyczny, char. B
Przeznaczenie UINT1:	Zasilanie modułu
Źródło napięcia wewnętrznego:	Przez jednostkę bazową
Typ napięcia UINT1:	DC
Wyjścia zegara testowego	
Zabezp.zwarc. Spadek UB mod.:	Tak
Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 0 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu...:	EN 61131-2
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Napięcie modułu i systemu
Typ izolacji potencjałowej 1:	Izolacja robocza
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Maks. długość kabla bez ekrano:	30 m
Maks. długość kabla ekranowane:	100 m
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	96 g
Ciężar brutto:	117 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE

Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	7a, 7c I
Zgodność REACh:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACh:	Ołów, Tlenek ołowiu
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1%
Nr CAS.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
Kod EAN:	4046548069686
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242208
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001423
Tom:	0.367

Akcesoria obligatoryjne

793540 Screw terminals PNOZ mml2p

783540 Spring terminals PNOZ mml2p

Akcesoria opcjonalne

	380320	PSS67 I/O Cable
	793541	Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
	783541	Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
	311074	PSS SB BUSCABLE LC
	779260	PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)