

PSEN hs1.2p

570271



Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, lewy, złącze zewnętrzne M124-stykowe, 2 N/C, IP67.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, BG, cCSAus
Zawias drzwiowy:	lewa
Dane techniczne	
Wyjścia przekaźnikowe	
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	3 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Dane dotyczące środowiska	
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Dane mechaniczne	
Typ połączenia:	M12
Wysokość:	147 mm
Szerokość:	82 mm
Głębokość:	19.5 mm
Ciężar netto:	330 g
Ciężar brutto:	376 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE

Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Kod EAN:	4046548062410
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272601
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC000030
Tom:	0

Akcesoria opcjonalne



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m




540308

PSEN screw M4x10 10pcs



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630270

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m



380320

PSS67 I/O Cable



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m