

PSEN op4B-3-080/1

630801



Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała wysokość pola chronionego 800 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, Na liście cULus, TÜV
Rodzaj ESPE:	4
Zasada działania czujników:	optyczny
Wysokość pola ochronnego:	815 mm
Rodzaj ochrony dokładności:	Korpus
Zasięg (m):	0.5 - 50 m

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC

Dane optyczne

Używany zakres długości fali:	880 nm
-------------------------------	--------

Wyjścia półprzewodnikowe

Liczba wyjść OSSD:	2
--------------------	---

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 95% w temp. 50°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6

Przysp.wstrz. wg normy1:	10 g
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Times	
Czas reakcji:	14 - 14 ms
Dane mechaniczne	
Materiał górnej części obudowy:	Aluminium
Wysokość:	953 mm
Szerokość:	35 mm
Głębokość:	41.2 mm
Ciężar netto:	3500 g
Ciężar brutto:	4100 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Kod EAN:	4046548076608
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272703
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001832
Tom:	0

Akcesoria opcjonalne

	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630820	PSEN op2.1 L-Muting Set
	630963	PSEN op Protective Column 4-090/1
	630962	PSEN op Protective Column 3-080/1
	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630961	PSEN op Protective Column 2-050/1
	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630824

PSEN op muting bracket kit



630823

PSEN op2.4 L-Reflector



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630822

PSEN op2.3 L-Reflex



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630821

PSEN op2.2 T-Muting Set



630964

PSEN op Protective Column 4-120/1



630295

PSEN op cableset



630298

PSEN cable M12-5sf 20m

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630831	PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
	630952	PSEN op Protective Column-120/1
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630830	PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
	630951	PSEN op Protective Column-090/1
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630832

PSEN op3.2 Emitter M12



630282

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting

630320

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
