

PSEN ml s 2.1 unit

570408



Bloqueio de segurança PSENmlock, totalmente codificado, com chave dessegurança e atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 12 pinos, cabo de 0,23m, ligação em série

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, FCC, IC, TÜV
Princípio do sensor:	Transponder
Nível de codificação ISO 14119:	alta
Classif. cf. EN 60947-5-3:	PDDb
Codificação do transponder:	totalmente codificado
Tipo de rearme:	Rearme da potência
Adequado para ligação em série:	sim
tipo de unidade:	Unidade

Dados técnicos

Dados elétricos

Fonte de alimentação U1 (V):	24
Tipo de tensão alimentação U1:	CC
Absorção de potência CC:	1

Entradas

Número de entradas:	4
Corrente contínua na entrada:	24 V DC

Saídas de semicondutores

Número de saídas OSSD:	2
Quant. saídas de mensagem:	1

Sep. poten. saídas semicond.:	não
Saída semic. à prova c. circ.:	sim
Categ. de uso seg. EN 60947-1:	DC-13
Dados ambientais	
Norma da temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0
Norma temp. de armazenamento:	EN 60068-2-1/-2
Adeq. da umidade cf. norma:	EN 60068-2-78
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
EMV conforme norma...:	EN 55011: classe A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Acel. choque conf. norma 1:	30g
Categoria de sobretensão:	III
Grau de poluição dielétr. fuga:	3
Classe proteção UL (tipo):	tipo 1
Times	
Dur. pulso bloquear/desbloquear:	350 a 400 ms
Dados mecânicos	
Raio curvatura (ao desloc.) K1:	5 x Ø
Desbloqueio de escape:	não
Desvio de altura máx.:	+/-3,0 mm
Deslocam. angular máx. eixo X:	+/-2,0 grau
Deslocam. angular máx. eixo Y:	+/-2,5 grau
Deslocam. angular máx. eixo Z:	+/-7,5 grau
Desloc. máx. direção fecham.:	+/-2 mm
Atuador tipo 1:	PSEN ml 2.1
Tipo de conexão:	M12, 12 polos macho
Fios cabo:	LiYY 12 x 0,25 mm ²
Material do produto:	Zn, Alumínio, Aço zincado, Aço inoxidável, Plástico

Dimensão altura:	217.2
Dimensão de profundidade:	40
Dimensão de profundidade:	40
Peso líquido:	1100
Peso bruto:	1450
Transponder	
Frequência operacional:	122 kHz a 128 kHz
Ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548090406
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272603
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002593
Volume:	0

Acessórios opcionais



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m

	540342	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
	540343	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
	570358	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
	540344	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
	570359	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	570356	PSEN cable M12-12sf 50m
	570357	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
	570354	PSEN cable M12-12sf 20m



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570360

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570489

PSEN ml / PSENcs Y junction M12



570486

PSEN ml Y junction M12



570487

PSEN ml end adapter



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570361

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m



570362

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m