

PSEN sl-1.0 2.1 1actuador

570621



Atuador (padrão), totalmente codificado, para bloqueio de segurança PSENslock, placa de fundo de alumínio, para força de bloqueio de 1000 N

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, FCC, IC, EAC, TÜV
Princípio do sensor:	Transponder
Nível de codificação ISO 14119:	alta
Codificação do transponder:	totalmente codificado
tipo de unidade:	Atuador
Dados técnicos	
Dados ambientais	
Norma da temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-25, 55
Norma temp. de armazenamento:	EN 60068-2-1/-2
Adeq. da umidade cf. norma:	EN 60068-2-78
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
EMV conforme norma...:	EN 55011: classe A, EN 60947-5-3, EN 62061
Oscilações conforme norma...:	EN 60947-5-2
Acel. choque conf. norma 1:	30g
Dados mecânicos	
Material caixa peça superior:	PBT
Placa de ancoram. do material:	Aço niquelado
Material do atuador:	Anticorrosão, anodizado duro

Dimensão altura:	188
Dimensão de profundidade:	52
Dimensão de profundidade:	22
Peso líquido:	600
Peso bruto:	680
Ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548061369
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272606
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC001487
Volume:	0

Acessórios opcionais



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door