

PSEN me1.02M/AS M12

570013



Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão, princípio de travamento força magnética, contatos: 2 normalmente abertos, 2 normalmente fechados, tensão de alimentação 24 V CA/CC, conexão M12/8pin.

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, BG, cCSAus, EAC
tipo de unidade:	Unidade
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Fonte de alimentação U1 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CA/CC
Saídas de relé	
Cat. utilização Nor. CA15/CC13:	EN 60947-5-1
Dados ambientais	
Dados mecânicos	
Força de bloqueio:	1500 N
Tipo de conexão:	M12, 8 polos
Dimensão altura:	204.5 mm
Dimensão de profundidade:	51 mm
Dimensão de profundidade:	42.5 mm
Peso líquido:	348 g
Peso bruto:	440 g
Ambiente	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE

Conformidade RoHS:	sim
Exceções RoHS:	sim
Exceções RoHS seg. diretiva:	6c
Conformidade REACH:	ao menos uma substância SVHC
Substâncias contidas no REACH:	Chumbo, Butylphenol, Fenol
% da participação do poluente:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 98-54-4, 84852-15-3
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponível:	sim
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548094794
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272603
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002593
Volume:	1.330

Acessórios opcionais



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m

	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²
	630329	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
	380702	PDP67 cable M12-8sm, 10m
	380703	PDP67 cable M12-8sm, 20m

	380700	PDP67 cable M12-8sm, 2m
	380701	PDP67 cable M12-8sm, 5m
	540332	PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	540334	PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630318	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m