

RevPI Connect+ 32GB

Z9000032



Revolution Pi Connect+ baseado no módulo Raspberry Pi Compute 3+. Quad-Core com 1.2 GHz e 1 GB RAM e uma memória flash eMMC de 32 Gbytes. Duas entradas Ethernet, duas entradas USB, uma entrada Micro-HDMI e uma entrada Micro-USB. Como sistema operacional, o dispositivo tem uma versão personalizada de Raspbian com RT-patch, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 45 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20.

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação: CE

Dados técnicos

Dados elétricos

Fonte de alimentação U1 (V): 12 - 24 V

Tipo de tensão alimentação U1: CC

Entradas

Quantidade de entradas digitais: 1, 1

Dados ambientais

Temperatura ambiente: -40 - 55 °C

Descrição da carga de umidade: UR de 93% a 40 °C

Condensação admissível?: inadmissível

Dados mecânicos

Material da caixa: Plástico

Dimensão altura: 96 mm

Dimensão de profundidade: 45 mm

Dimensão de profundidade: 110.5 mm

Peso líquido: 224 g

Peso bruto: 230 g

Ambiente

WEEE classification (08/2018):	6 small IT-/communic. device
Dados comerciais	
Versão ECLASS:	ECLASS-9.1
Versão ETIM:	ETIM-7.0
Grupo de referência ETIM:	EG000024
Função de referência ETIM:	EC001413

Acessórios opcionais



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways



Z9000018

RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz



Z9000019

RevPi Con MBus ext. module 868 MHz



Z9000020

RevPi Con CAN extension module



Z9000021

Connector for CON Bridge Module