

PMC SI6A161Y/EC 1x 12A

8C000025



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	Listado em UR, CE, UKCA
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Tensão de alimentação 2 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U2:	CC
Entradas	
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	0 - 45 °C
Tipo de refrigeração:	ventilador montado
Dados mecânicos	
Dimensão altura:	343 mm
Dimensão de profundidade:	286 mm
Dimensão de profundidade:	65 mm
Peso líquido:	3930 g
Peso bruto:	5310 g
Ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85044085

UNSPSC 25:	39121007
Código EAN:	4046548100457
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27023101
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000017
Função de referência ETIM:	EC001857
Volume:	0

Acessórios obrigatórios de operação



8C000022

PMC SI6A161 Terminal set (Y/Z)