

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

504220

Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, distância de ligação de 8mm, VP = 1 unidade com atuador.



Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, EAC, TÜV
Princípio do sensor:	magnético
Nível de codificação ISO 14119:	baixa
Classif. cf. EN 60947-5-3:	PDDb
Adequado para ligação em série:	não
tipo de unidade:	Unidade
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Fonte de alimentação U1 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CC
Tensão de ativação:	24 V
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Adeq. da umidade cf. norma:	IEC 60068-2-30
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m
EMV conforme norma...:	EN 60947-5-3
Oscilações conforme norma...:	EN 60947-5-2
Acel. choque conf. norma 1:	30g

Grau de poluição dielétr. fuga:	3
Dados mecânicos	
Atuador tipo 1:	PSEN 1.1-20
Sensor pode ser embutido:	Seguir instrução de montagem
Tipo de conexão:	M8, 4 polos macho
Material caixa peça superior:	PBT
Dimensão altura:	36 mm
Dimensão de profundidade:	13 mm
Dimensão de profundidade:	26 mm
Peso líquido:	31 g
Peso bruto:	41 g
Ambiente	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidade RoHS:	sim
Exceções RoHS:	sim
Conformidade REACH:	ao menos uma substância SVHC
Substâncias contidas no REACH:	Chumbo, Óxido de chumbo
% da participação do poluente:	> 0,1%
N° CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponível:	sim
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548003543
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272402
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026

Função de referência ETIM:	EC002544
Volume:	0

Acessórios obrigatórios de operação

	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Acessórios opcionais



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



532110

PSEN Winkel / bracket



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



534320

PSEN reverse spacer



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380300

PSEN ma adapter



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m