

PSEN op2B-4-120/1

630807



Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 1200 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação:	CE, Listado em cULus, TÜV
Tipo BWS:	2
Princípio do sensor:	óptico
Altura do campo de proteção:	1215 mm
Resolução tipo de proteção:	Corpo
Alcance (m):	0.5 - 50 m

Dados técnicos

Dados elétricos

Fonte de alimentação U1 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CC

Dados ópticos

Faixa de comp. de onda usada:	880 nm
-------------------------------	--------

Saídas de semicondutores

Número de saídas OSSD:	2
------------------------	---

Dados ambientais

Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Descrição da carga de umidade:	UR de 95% a 50 °C
Condensação admissível?:	inadmissível
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6

Acel. choque conf. norma 1:	10g
Grau de poluição dielétr. fuga:	2
Norma do tipo de proteção:	EN 60529
Times	
Tempo de resposta:	16 - 16 ms
Dados mecânicos	
Material caixa peça superior:	Alumínio
Dimensão altura:	1353 mm
Dimensão de profundidade:	41.2 mm
Dimensão de profundidade:	35 mm
Peso líquido:	4400 g
Peso bruto:	5100 g
Ambiente	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidade RoHS:	sim
Exceções RoHS:	não
Conformidade REACH:	Não contém substâncias SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Código EAN:	4046548076707
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272703
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC001832
Volume:	0

Acessórios opcionais

	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630820	PSEN op2.1 L-Muting Set
	630963	PSEN op Protective Column 4-090/1
	630962	PSEN op Protective Column 3-080/1
	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630961	PSEN op Protective Column 2-050/1
	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630824

PSEN op muting bracket kit



630823

PSEN op2.4 L-Reflector



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630822

PSEN op2.3 L-Reflex



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630821

PSEN op2.2 T-Muting Set



630964

PSEN op Protective Column 4-120/1



630295

PSEN op cableset



630298

PSEN cable M12-5sf 20m

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630831	PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
	630952	PSEN op Protective Column-120/1
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630830	PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
	630951	PSEN op Protective Column-090/1
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630832

PSEN op3.2 Emitter M12



630282

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting

630320

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
