

PIT es Set3s-5ns

400454



PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийного останова с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом и группы контактов 2 НЗ, с 5-штырьковым разъемом M12.

## Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE
Самоконтроль:	ja
Лампа:	LED
Цвет лампы:	gelb
технические данные	
электрические данные	
Напряжение питания (V):	12, 30
Тип питающего напряжения U1:	Переменный/постоянный ток
Мин. ток на контакте:	1
Аварийная остановка	
Станд. возм. коммут., E-STOP:	EN 60947-5-1
Материал контактов, E-STOP:	AgNi
Экологические данные	
Окружающая температура:	-25, 55
Степ. загряз., зазор и утечка:	3
механические данные	
Монтажное положение:	любое
Соединительная клемма:	M12
Размер по высоте:	103

Размер по ширине:	72
Размер по глубине:	85
Диаметр:	55
Вес нетто:	212
Вес брутто:	250
<b>Данные по окружающей среде</b>	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	да
Искл. RoHS в соотв. с директ.:	6с
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
Вещества, содержащиеся в PEAX:	Вести
%- доля загрязняющего вещества:	> 0,1
№ CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Доступен вход в SCIP:	да
<b>Коммерческие данные</b>	
Harmonized System Code:	85371098
UNSPSC 25:	46171620
EAN-код:	4046548071689
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27371244
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000017
Эталонная функция ETIM:	EC002034
Объем:	0