

PNOZ mc12p Powerlink

773719



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic, модуль промышленной сети, протокол ETHERNET POWERLINK.

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено: CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, EAC (евраз.)

технические данные

электрические данные

Назначение UINT1: Питание модуля

Источник внутр. напряжения: Через базовый блок

Тип напряжения UINT1: Постоянный ток

Допуск по UINT. Модуль: -2 %/+2 %

Интерфейс полевой шины

Интерфейс промышленной сети: Ethernet POWERLINK V2

Тип полевой шины: Контролируемый узел

Выбираемая скор. пер. данных: 100 Мбит/с

Соединительная полевая шина: RJ45

Гальванич. развязка пром. сети: Да

Экологические данные

Стандарт темп. окр. среды: EN 60068-2-14

Окружающая температура: 0 - 0 °C

Стандарт температуры хранения: EN 60068-2-1/-2

Стандарт климат. совмест.: EN 60068-2-30

Номинальный уровень влажности: Отн. вл. 93% 40 °C

Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м
ЭМС по стандарту...:	EN 61131-2
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	15g
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 61131-2
Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
Потенциальное разделение	
Развязка потенциалов 1 между:	Промышленная сеть и модуль
Тип развязки потенциалов 1:	Функциональная изоляция
механические данные	
Монтажное положение:	горизонтальное на цилиндрическ
Размеры рейки DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Нижняя часть материала корпуса:	ПФО UL 94 V0
Материал корпуса лиц. панели:	ABS UL 94 V0
Размер по высоте:	94 mm
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по глубине:	114 mm
Вес нетто:	115 g
Вес брутто:	125 g
Данные по окружающей среде	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548071719
Версия ECLASS:	ECLASS-13

Эталонная функция ECLASS:	27242208
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001423
Объем:	0.427

Дополнительные принадлежности



774639

KOP-XE