

PSSu BP-C 1/12 C

312621




PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, С-рейка, 1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты.

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, UKCA,
технические данные	
механические данные	
Нижняя часть материала корпуса:	Полиамид
Материал верхней части кожуха:	PC
Соединительная клемма:	Зажимная клемма
Тип клеммы:	Постоянная
Размер по высоте:	155
Размер по ширине:	12.6
Вес нетто:	45
Вес брутто:	58
Данные по окружающей среде	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	да
Искл. RoHS в соотв. с директ.:	6с
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
Вещества, содержащиеся в PEAX:	Вести
%- доля загрязняющего вещества:	> 0,1%


№ CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Доступен вход в SCIP:	да
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85369010
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548027174
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27242603
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001598
Объем:	0

Дополнительные принадлежности



312960

PSSu A LA2 (10x50 pcs.)




312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)




312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)



312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)

	312950	PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
	312953	PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
	312952	PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
	312963	PSSu A SH S (10 pcs.)
	312955	PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312954	PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
	312957	PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
	312902	PSSu A EC



312956

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)