

PSSu E S RS485-T

314516



PSSu, электронный модуль, стандартный, последовательный интерфейс, /422, 1 вход, 2 канала связи, 64 бит, полнодуплексный режим, 7 скоростей передачи, настраиваемый, 0,6 - 19,2 Кбит/с/, изоляция потенциалов, длина кабеля 15 м.

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus
Области применения:	Стандартный
технические данные	
Последовательный интерфейс	
Число интерфейсов RS-485:	1
Экологические данные	
Климат. совмест. с:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	-40 - 70 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Кратко
Постоянная рабочая высота ASL:	5000 м
ЭМС по стандарту...:	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	15g
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 60664-1, EN 61131-2

Категория перенапряжения:	II
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
механические данные	
Нижняя часть материала корпуса:	ПК
Материал корпуса лиц. панели:	ПК
Код материала корпуса:	Полиамид
Тип клеммы:	вставной
Размер по высоте:	76 mm
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес нетто:	36 g
Вес брутто:	44 g
Название кодирующего элемента:	L
Цвет кодирующего элемента:	Темно-серый
Данные по окружающей среде	
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548061048
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27242605
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001601
Объем:	0.049

Необходимые принадлежности



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T

Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)