

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

328402



PSS u2, электронный модуль, стандартный, 16 выходов, полупроводник 0,5 А, однополюсный, положительное переключение, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, 0 В пост. тока с дополнительным модулем распределения напряжения, расширенная диагностика, 1-рядный, требуется клеммная коробка PSS u2 T 16 (в комплект поставки не входит).

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus
Области применения:	Стандартный
технические данные	
электрические данные	
Допустимые нагрузки:	Резистентный, Индуктивный, Ёмкостный
Полупроводниковые выходы	
Напряж. пост. тока на выходе:	24 В пост. тока
Разв. потенц. П/П выхода:	Да
Защита П/П выхода от КЗ:	Да
Экологические данные	
Климат. совмест. с:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	0 - 60 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м
ЭМС по стандарту...:	EN 61131-2 (зона B)

Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	150 м/с²
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Категория перенапряжения:	II
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
Потенциальное разделение	
Развязка потенциалов 1 между:	П/П выход и питание модуля
Тип развязки потенциалов 1:	Функциональная изоляция
механические данные	
Материал корпуса:	ПК
Тип клеммы:	вставной
Размер по высоте:	110.8 mm
Размер по ширине:	12.5 mm
Размер по глубине:	72.5 mm
Вес нетто:	36 g
Вес брутто:	45 g
Данные по окружающей среде	
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548074048
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27242604
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001599

Объем:

0.270

Необходимые принадлежности



328850

PSS u2 T 16 (1 pc.)

Дополнительные принадлежности



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)



328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328851

PSS u2 T 16 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4




328811

PSS u2 B 1



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328852

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)