

PSS u2 ES 6DI 120V AC

328308



PSS u2, электронный модуль, стандартный, 6 входов, тип 3 для IEC 61131-2, 120 В перем. тока, помехозащитное кодирование PSS u2 CE T для клеммной коробки, 1-рядный, требуется клеммная коробка PSS u2 T 8 (в комплект поставки не входит).

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus
Области применения:	Стандартный

технические данные

Входы

Число входов:	6
Уровень сигн. при «0» на входе:	0–20 В перем. тока
Тип входного напряжения U1:	Переменный ток
Стандарт вход. напряжения U1:	EN 61131-2 Тип 1, EN 61131-2 Тип 3
Время программной фильтрации:	5 мс ... 25,5 мс
Вход с развязкой потенциалов:	Да

Экологические данные

Климат. совмест. с:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	0 - 60 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м

ЭМС по стандарту...:	EN 61131-2 (зона B)
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	150 м/с ²
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 61131-2
Категория перенапряжения:	II
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
Потенциальное разделение	
Развязка потенциалов 1 между:	Вход и питание модуля
Тип развязки потенциалов 1:	Армированная изоляция
Развязка потенциалов 2 между:	Периф. об. и питание модуля
Тип развязки потенциалов 2:	Функциональная изоляция
Развязка потенциалов 3 между:	Питание вх. и периф. оборуд.
Тип развязки потенциалов 3:	Армированная изоляция
механические данные	
Материал корпуса:	ПК
Тип клеммы:	вставной
Размер по высоте:	110.8 mm
Размер по ширине:	12.5 mm
Размер по глубине:	72.5 mm
Вес нетто:	35 g
Вес брутто:	52 g
Данные по окружающей среде	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548091779
Версия ECLASS:	ECLASS-13

Эталонная функция ECLASS:	27242604
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001599
Объем:	0.270

Необходимые принадлежности

328861 PSS u2 A CE T (10 pcs.)

XXXXXXXXXX



328840 PSS u2 T 8 (1 pc.)

Дополнительные принадлежности



328913 PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)



328914 PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911 PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912 PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)

328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4



328811

PSS u2 B 1



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328841

PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)

