

PNOZ yi2 4DI OR

2A000011



Модуль расширения для модульного реле безопасности муPNOZ, 2 входные функции, OR-связанные входные функции, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типа пуска и обнаружения тестового импульса, светодиодный дисплей

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, CCC, UKCA, Внесено в перечень cULus, TÜV, EAC (евраз.)
технические данные	
электрические данные	
Назначение UINT1:	Питание модуля
Источник внутр. напряжения:	Через головной модуль
Тип напряжения UINT1:	Постоянный ток
Входы	
Напр. U по EN 61131-2, тип 1:	24 V DC
Вход с развязкой потенциалов:	Нет
Экологические данные	
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	-10 - 55 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	5000 м
ЭМС по стандарту...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	15g

Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 60947-5-1
Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
Times	
Одновременность, входная цепь:	∞
механические данные	
Монтажное положение:	любое
Нижняя часть материала корпуса:	ПК
Материал верхней части кожуха:	РС
Соединительная клемма:	Пружинная клемма, Винтовая клемма
Тип клеммы:	вставной
Сечение провод., гибк. AWG:	24–12 AWG
Размер по высоте:	98 mm
Размер по ширине:	12.5 mm
Размер по глубине:	121 mm
Вес нетто:	77 g
Вес брутто:	89 g
Данные по окружающей среде	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85364190
UNSPSC 25:	46171620
EAN-код:	4046548090949
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27371819
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000019
Эталонная функция ETIM:	EC001449

Объем:

1.019

Необходимые принадлежности



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

Дополнительные принадлежности



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)