

PSEN ml s 2.1 unit

570408



Устройство безопасности с запирающим PSENmlock, полностью кодированное, с защитным датчиком и актуатором, с запирающим, сбросом по питанию, 12-контактным штекером M12, кабелем 0,23 м, с последовательным соединением

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, FCC, IC, TÜV
Принцип датчика:	Приемопередатчик
Уровень шифров. по ISO 14119:	Высокий
Классификация по EN 60947-5-3:	PDDb
Кодирование приемопередатчика:	полностью кодируемый
Reset type:	Power reset
Пригодны для последовательного:	да
тип устройства:	Единица

технические данные

электрические данные

Напряжение питания (V):	24
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
потребляемая мощность DC:	1

Входы

Число входов:	4
Напряжение пост.тока на входах:	24 V DC

Полупроводниковые выходы

Число выходов OSSD:	2
Number of sig. outputs:	1

Разв. потенц. П/П выхода:	Нет
Защита П/П выхода от КЗ:	Да
Категория исп. по EN 60947-1:	DC-13
Экологические данные	
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	0
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
ЭМС по стандарту...:	EN 55011: Класс A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	30g
Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	3
Тип корпуса по UL:	Тип 1
Times	
Дл. имп. запр. блок./разблок.:	350 - 400 мс
механические данные	
Радиус изгиба при прокладке K1:	5 x Ø
Доступные разъединяющие уст-ва:	Нет
Макс. вертикальное отклонение:	+/-3,0 мм
Макс. угловое смещение, ось X:	+/-2,0 град.
Макс. угловое смещение, ось Y:	+/-2,5 град.
Макс. угловое смещение, ось Z:	+/-7,5 град.
Макс. откл. в напр. закрытия:	+/-2 мм
Исполнительный механизм типа 1:	PSEN ml 2.1
Тип соединения:	M12, 12-контактный, штыревой
Кабельные линии:	LiYY 12 x 0,25 мм ²

Материал изделия:	Zn, Алюминий, Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь, Пластик
Размер по высоте:	217.2
Размер по ширине:	40
Размер по глубине:	40
Вес нетто:	1100
Вес брутто:	1450
ответчик	
Рабочая частота:	122 кГц - 128 кГц
Данные по окружающей среде	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-код:	4046548090406
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27272603
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000026
Эталонная функция ETIM:	EC002593
Объем:	0

Дополнительные принадлежности



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m

	540342	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
	540343	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
	570358	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
	540344	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
	570359	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	570356	PSEN cable M12-12sf 50m
	570357	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
	570354	PSEN cable M12-12sf 20m



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570360

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570489

PSEN ml / PSENcs Y junction M12



570486

PSEN ml Y junction M12



570487

PSEN ml end adapter



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570361

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m



570362

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m