


PSEN op4F-SL-14-075/1

631151



Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в 14 мм), высота защитного поля 750 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5- контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CE, Внесено в перечень cULus, TÜV
Тип ESPE:	4
Принцип датчика:	оптич.еск.
Высота защищенного поля:	750 mm
Тип защитного разрешения:	Палец
Рабочий диапазон (м):	0.2 - 6 m

технические данные

электрические данные

Напряжение питания (V):	24 - 24 V
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток

Оптические данные

Использ. диапазон длин волн:	850 нм
------------------------------	--------

Полупроводниковые выходы

Число выходов OSSD:	2
---------------------	---

Экологические данные

Окружающая температура:	0 - 55 °C
Номинальный уровень влажности:	15... 95%
Конденсация допустима?:	Не допускается
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6

Ускор.уд.возд. по стандарту1:	10g
Стандарт типа защиты:	EN 60529
Times	
Время реакции:	13 - 13 ms
механические данные	
Длина кабеля:	0.2 m
Материал изоляции кабеля 1:	PVC
Радиус изгиба при прокладке K1:	1 x Ø
Рад. изгиба улож. каскад. каб.:	1 x Ø
Макс. длина кабеля:	20 m
Материал верхней части кожуха:	Алюминий
Материал торцевой заглушки:	Zamak
Материал передней панели:	ПММА
Размер по высоте:	750 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес нетто:	900 g
Вес брутто:	1600 g
Данные по окружающей среде	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	нет
Соответствие требованиям REACH:	Не содержит веществ SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN-код:	4046548086560
Версия ECLASS:	ECLASS-13

Эталонная функция ECLASS:	27272704
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000026
Эталонная функция ETIM:	EC002549
Объем:	0

Дополнительные принадлежности

	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630345	PSEN op Testpiece F 14mm
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	631185	PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C