PSEN opII4F-s-14-165 632090



Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 1650 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В. Разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, KCs, TÜV, EAC (евраз.)
Тип ESPE:	4
Принцип датчика:	Инфракрасный
Высота защищенного поля:	1650 mm
Тип защитного разрешения:	Палец
Рабочий диапазон (m):	0.2 - 8 m
технические данные	
электрические данные	
Напряжение питания (V):	24 - 24 V
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
Оптические данные	
Использ. диапазон длин волн:	850 нм
Полупроводниковые выходы	
Число выходов OSSD:	2
Экологические данные	
Окружающая температура:	-25 - 60 °C
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 95% 50 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м

ЭМС по стандарту...:	IEC 61496-1
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Кронштейн по ст. уд. возд. 1:	Доп. комплект кронштейна
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	40г
Кронштейн по ст. уд. возд. 2:	Доп. комплект кронштейна
Ускор.уд.возд. по стандарту2:	50g
Кронштейн по ст. уд. возд. 3:	Поворотный кронштейн
Times	
Время реакции:	18.7 - 18.7 ms
механические данные	
Радиус изгиба при прокладке K1:	5 x Ø
Макс. длина кабеля:	50 m
Материал корпуса:	Алюминий
Материал торцевой заглушки:	Zn
Материал передней панели:	ПК
Размер по высоте:	1654 mm
Размер по ширине:	35 mm
Размер по глубине:	40 mm
Вес нетто:	4738 g
Вес брутто:	7060 g
Данные по окружающей среде	
WEEE classifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-код:	4046548076349
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27272704
Версия ETIM:	ETIM-9.0

Эталонная группа ETIM:	EG000026
Эталонная функция ETIM:	EC002549
Объем:	0

Дополнительные принадлежности

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632504	PSEN opII protective column-195
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set

	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	632510	PSEN opII lockout
	632015	PSEN opII Bracket Kit
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	632037	PSEN opII adjustable base unit
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	632014	PSEN opII Laserpointer
	632036	PSEN opII mirror column-195
	380220	PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m

	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	632012	PSEN screw set mirror column
	380208	PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
	632512	PSEN opII slot nuts
	632017	PSEN opII Adv Bracket Kit-3
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	632511	PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
	632016	PSEN opII Adv Bracket Kit-2
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m

	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m