


PIT gb LLE

G1000001



PITgatebox (кнопочный блок), собранный корпус с элементами управления и кнопкой аварийного останова, шириной 40 мм, коробка с кнопкой аварийного останова (2 НЗ) и 3 кнопками с подсветкой (по 1 НР каждая), подключение с помощью 12-контактного разъема M12, IP65, с цветными крышками цветов ЗЛ, СН, КР, ЖЛ, также имеется прозрачный вариант

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, UL/cUL, UKCA, EAC (евраз.)
Самоконтроль:	nein
Лампа:	LED
Цвет лампы:	weiß
технические данные	
электрические данные	
Напряжение питания (V):	24, 24
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
потребляемая мощность DC:	12
Мин. ток на контакте:	1
Аварийная остановка	
Кол-во, ESTOP N/C:	2
Аварийный останов путем разъед:	Drehentriegelung
Станд. возм. коммут., E-STOP:	EN 60947-5-1
Материал контактов, E-STOP:	Ag
Нажимная кнопка	
Кол-во кнопок:	3
Кол-во N/O кнопок:	3
Станд. возм. коммут., кнопка:	EN 60947-5-1

Материал контактов, кнопка:	Ag
Экологические данные	
Окружающая температура:	-20, 60
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Вибрация по стандарту....:	EN 60947-5-2
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	30g
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 60947-1
Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	3
Тип корпуса по UL:	Тип 1
механические данные	
Монтажное положение:	любое
Тип соединения:	M12, 12pol. male
Материал корпуса:	Zn
Размер по высоте:	293
Размер по ширине:	40
Размер по глубине:	40
Вес нетто:	800
Вес брутто:	1200
Данные по окружающей среде	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-код:	4046548088922
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27371228
Версия ETIM:	ETIM-9.0

Эталонная группа ETIM:	EG000017
Эталонная функция ETIM:	EC001028
Объем:	0

Необходимые принадлежности



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m

Дополнительные принадлежности



G1000010

PIT gb blind cover



G1000012

PIT gb fixing spanner



G1000013

PIT gb color cover wh s1



G1000014

PIT gb color cover wh s2



G1000015

PIT gb color cover wh s3



G1000016

PIT gb color cover wh s4



G1000017

PIT gb color cover bl s5



G1000018

PIT gb color cover bl s6



G1000019

PIT gb color cover bl s4

G1000009

PIT gb color covers

