

PMC SI6A162R/EC 2x 12A

8C000031



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Tekniska data

Generell information	
Godkännande:	UL Listed, CE, UKCA
Teknisk data	
Elektriska data	
Manöverspänning 2 (V):	24 - 24 V
Typ av matningsspänning U2:	DC
Ingångar	
Miljöuppgifter	
Omgivningstemperatur:	0 - 45 °C
Kylningstyp:	inbyggd fläkt
Mekaniska data	
Mått höjd:	343 mm
Mått bredd:	65 mm
Mått djup:	286 mm
Nettovikt:	4870 g
Bruttovikt:	6290 g
Miljön	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	85044085

UNSPSC 25:	39121007
EAN-kod:	4046548100310
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27023101
ETIM-version:	ETIM-9.0
ETIM-referensgrupp:	EG000017
ETIM-referensfunktion:	EC001857
Volym:	0

Tillbehör – obligatoriska



8C000029

PMC SI6A162 terminal set (R)