

PNOZ po3.1p 8n/o

773630



Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 8 säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd: 45 mm.

Tekniska data

Generell information

Godkännande: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Teknisk data

Elektriska data

Manöverspänning (V): 24 - 24 V

Typ av matningsspänning U1: DC

Reläutgångar

Användn.kat. AC/DC1-stand.: EN 60947-4-1

Spänning AC1 säkerhetskont.: 240 V

Max. ström AC1 säkerhetskont.: 8 A

Spänning DC1 säkerhetskont.: 24 V

Max. ström DC1 säkerhetskont.: 8 A

Användn.kat. AC15/DC13-st.: EN 60947-5-1

Spänning AC15 säkerhetskont.: 230 V

Max. ström AC15 säkerhetskont.: 5 A

Spänning DC13 säkerhetskont.: 24 V

Säkerhetskontakter: AC vid UL: 240 V AC G. P.

Säkerhetskontakter: Pilot Duty: C300, R300

Kontaktmaterial relä: AgSnO2

ytterl. Kontaktuppgifter relä: + 0,2 µm Au

Miljöuppgifter	
Klimatpåverkan enligt ...:	EN 60068-2-78
Omgivningstemperatur:	-10 - -10 °C
Fuktpåfrestning uppgift:	93 % rel. fukt. vid 40 °C
Kondensation tillåten?:	otillåten
EMV enligt standard ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Svängningar enligt standard ...:	EN 60068-2-6
Luft- och krypavstånd enligt:	EN 60947-1
Överspänningskategori:	III
FöroreningsgradLuft.kryp.:	2
Mekaniska data	
Monteringsläge:	vågrät på DIN-skena
Kåpmaterial överdel:	ABS UL 94 V0
Anslutningsplint:	Skruvplint
Plinttyp:	löstagbar
Flex. 1 ledare AWG-uppgift:	24–12 AWG
Mått höjd:	94 mm
Mått bredd:	45 mm
Mått djup:	121 mm
Nettovikt:	355 g
Bruttovikt:	365 g
Miljön	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kod:	4046548012897
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27371819

ETIM-version:	ETIM-9.0
ETIM-referensgrupp:	EG000019
ETIM-referensfunktion:	EC001449
Volym:	0.756