

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751102



PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

Tekniska data

Generell information	
Godkännande:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Teknisk data	
Elektriska data	
Manöverspänning (V):	24 - 24 V
Typ av matningsspänning U1:	DC
Effektförbrukning DC:	2 W
Ingångar	
Antal ingångar:	1
Halvledarutgångar	
Antal halvledarutgångar:	1
Använd.kat. enl. EN 60947-1:	DC-12
Reläutgångar	
Användn.kat. AC/DC1-stand.:	EN 60947-4-1
Spänning AC1 säkerhetskont.:	240
Max. ström AC1 säkerhetskont.:	6
Spänning DC1 säkerhetskont.:	24
Max. ström DC1 säkerhetskont.:	6
Användn.kat. AC15/DC13-st.:	EN 60947-5-1
Spänning AC15 säkerhetskont.:	230

Max. ström AC15 säkerhetskont.:	5
Spänning DC13 säkerhetskont.:	24
Säkerhetskontakter: AC vid UL:	240 VAC G.U. (samma polaritet)
Kontaktmaterial relä:	AgCuNi
ytterl. Kontaktuppgifter relä:	+ 0,2 µm Au
Miljöuppgifter	
Klimatpåverkan enligt:	EN 60068-2-78
Omgivningstemperatur:	-10 - 55 °C
Fuktpåfrestning uppgift:	93 % rel. fukt. vid 40 °C
Kondensation tillåten?:	otillåten
EMV enligt standard:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Svängningar enligt standard:	EN 60068-2-6
Luft- och krypavstånd enligt:	EN 60947-1
Överspänningskategori:	III
FöroreningsgradLuft.kryp.:	2
Mekaniska data	
Monteringsläge:	godtycklig
Kåpmaterial underdel:	PC
Kåpmaterial främre platta:	PC
Kåpmaterial överdel:	PC
Anslutningsplint:	Fjäderkraftsplint
Plinttyp:	löstagbar
Mått höjd:	100 mm
Mått bredd:	17.5 mm
Mått djup:	120 mm
Nettovikt:	175 g
Bruttovikt:	185 g
Miljön	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS-överensstämmelse:	ja
RoHS-undantag:	ja
RoHS-undantag enligt direktiv:	7c I
Överensstämmelse med REACH:	Innehåller minst ett SVHC-ämne
Ämnen i REACH:	Blyoxid
%-andel av föroreningen:	> 0,1%
CAS-nr.:	1317-36-8
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-anslutning tillgänglig:	ja
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kod:	4046548025569
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27371819
ETIM-version:	ETIM-9.0
ETIM-referensgrupp:	EG000019
ETIM-referensfunktion:	EC001449
Volym:	0.240

Tillbehör – tillval

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

