

PSEN op4B-4-120/1

630803



Säkerhetsljusrida, typ 4, PL e, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 1 200 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

Tekniska data

Generell information

Godkännande:	CE, cULus Listed, TÜV
BWS-typ:	4
Sensorprincip:	optisk
Skyddsfält, höjd:	1215 mm
Upplösning skyddsklass:	Kropp
Manövreringsområde (m):	0.5 - 50 m

Teknisk data

Elektriska data

Manöverspänning (V):	24 - 24 V
Typ av matningsspänning U1:	DC

Optiska data

Tillämpat våglängdsområde:	880 nm
----------------------------	--------

Halvledarutgångar

Antal OSSD-utgångar:	2
----------------------	---

Miljöuppgifter

Omgivningstemperatur:	-10 - 55 °C
Fuktpåfrestning uppgift:	95 % rel. fukt. vid 50 °C
Kondensation tillåten?:	otillåten
Svängningar enligt standard ...:	EN 60068-2-6

Accel. stötar enligt st. 1:	10g
FöroreningsgradLuft.kryp.:	2
Skyddsklass, standard:	EN 60529
Times	
Reaktionstid:	16 - 16 ms
Mekaniska data	
Kåpmaterial överdel:	Aluminium
Mått höjd:	1353 mm
Mått bredd:	35 mm
Mått djup:	41.2 mm
Nettovikt:	4400 g
Bruttovikt:	5100 g
Miljön	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-överensstämmelse:	ja
RoHS-undantag:	nej
Överensstämmelse med REACH:	Innehåller inga SVHC-ämnen
WEEE klassifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN-kod:	4046548076622
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27272703
ETIM-version:	ETIM-9.0
ETIM-referensgrupp:	EG000026
ETIM-referensfunktion:	EC001832
Volym:	0

Tillbehör – tillval



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m



630820

PSEN op2.1 L-Muting Set



630963

PSEN op Protective Column 4-090/1



630962

PSEN op Protective Column 3-080/1



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630961

PSEN op Protective Column 2-050/1



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630824

PSEN op muting bracket kit



630823

PSEN op2.4 L-Reflector



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630822

PSEN op2.3 L-Reflex



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630821

PSEN op2.2 T-Muting Set



630964

PSEN op Protective Column 4-120/1



630295

PSEN op cableset



630298

PSEN cable M12-5sf 20m

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630831	PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
	630952	PSEN op Protective Column-120/1
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630830	PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
	630951	PSEN op Protective Column-090/1
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630832

PSEN op3.2 Emitter M12



630282

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting

630320

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
