

PSEN ml b 1.1 unit

570400



Skyddsgrindssystemet PSENmlock, kodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon, med låsning, med Power Reset, 8-polig M12-stickkontakt, 0,23 m kabel, enkelkoppling

Tekniska data

Generell information

Godkännande:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Sensorprincip:	Transponder
Kodningsnivå enligt ISO 14119:	lågt
Klassific. enl EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder kodning:	kodad
Typ av reset:	Power Reset
Lämplig för seriekoppling:	nej
Enhetstyp:	Enhet

Teknisk data

Elektriska data

Manöverspänning (V):	24
Typ av matningsspänning U1:	DC
Effektförbrukning DC:	1

Ingångar

Antal ingångar:	2
Likspänning vid ingång:	24 V DC

Halvledarutgångar

Antal OSSD-utgångar:	2
Antal signalutgångar:	1

Potentialavskiljn. HL-utgångar:	nej
HL-A kortsl.säker:	ja
Använd.kat. enl. EN 60947-1:	DC-13
Miljöuppgifter	
Omgivningstemp, standard:	EN 60068-2-14
Omgivningstemperatur:	0
Förvaringstemperatur, standard:	EN 60068-2-1/-2
Fuktpåfrestning enl. standard:	EN 60068-2-78
Fuktpåfrestning uppgift:	93 % rel. fukt. vid 40 °C
EMV enligt standard ...:	EN 55011: klass A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Svängningar enligt standard ...:	EN 60068-2-6
Accel. stötar enligt st. 1:	30g
Överspänningskategori:	III
FöroreningsgradLuft.kryp.:	3
UL skyddskass (typ):	type 1
Times	
Pulstid Lock/Unlock Request:	350 - 400 ms
Mekaniska data	
Böjradie (vid dragning) K1:	5 x Ø
Nödöppning finns:	nej
Höjdförskjutning max.:	+/-3,0 mm
Max. vinkelkomp. på X-axel:	+/-2,0 deg
Max. vinkelkomp. på Y-axel:	+/-2,5 deg
Max. vinkelkomp. på Z-axel:	+/-7,5 deg
Max. kompens. stängningsriktn.:	+/-2 mm
Manöverdon typ 1:	PSEN ml 1.1
Anslutningstyp:	M12, 8-polig male
Ledningar kabel:	LiYY 8 x 0,25 mm ²
Produktmaterial:	Zn, Aluminium, Galvaniserat stål, Rostfritt stål, Plast

Mått höjd:	217.2
Mått bredd:	40
Mått djup:	40
Nettovikt:	1100
Bruttovikt:	1450
Transponder	
Driftfrekvens:	122 kHz - 128 kHz
Miljön	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-överensstämmelse:	ja
RoHS-undantag:	ja
RoHS-undantag enligt direktiv:	7a
Överensstämmelse med REACH:	Innehåller minst ett SVHC-ämne
Ämnen i REACH:	Blyoxid
%-andel av föroreningen:	> 0,1 %
CAS-nr.:	1317-36-8
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-anslutning tillgänglig:	ja
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-kod:	4046548081725
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27272603
ETIM-version:	ETIM-9.0
ETIM-referensgrupp:	EG000026
ETIM-referensfunktion:	EC002593
Volym:	0

Tillbehör – tillval



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m



570462

PSEN ml escape release extension



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570463

PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



570460

PSEN ml escape release



570461

PSEN ml auxiliary release hd1



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570470

PSEN ml escape release cordset 1,5m



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m