

PSSu BP 1/12 C

312619




PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.

Tekniska data

Generell information	
Godkännande:	CE, UKCA, UL Recognized Component
Teknisk data	
Mekaniska data	
Kåpmaterial underdel:	PA
Kåpmaterial överdel:	PC
Anslutningsplint:	Fjäderkraftsplint
Plinttyp:	fast
Mått höjd:	155
Mått bredd:	12.6
Nettovikt:	46
Bruttovikt:	59
Miljön	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-överensstämmelse:	ja
RoHS-undantag:	ja
RoHS-undantag enligt direktiv:	6c
Överensstämmelse med REACH:	Innehåller minst ett SVHC-ämne
Ämnen i REACH:	Ledning
%-andel av föroreningen:	> 0,1%


CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-anslutning tillgänglig:	ja
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	85369010
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kod:	4046548046182
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27242603
ETIM-version:	ETIM-9.0
ETIM-referensgrupp:	EG000024
ETIM-referensfunktion:	EC001598
Volym:	0

Tillbehör – tillval



312960

PSSu A LA2 (10x50 pcs.)



312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)




312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)



312950

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)



312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)



312953

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)



312952

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)



312963

PSSu A SH S (10 pcs.)



312955

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312954

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)



312957

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)



312902

PSSu A EC



312956

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)