

KUNBUS-GW Powerlink

Z9000005



Modulär gateway POWERLINK, kommunikationsmodul för basmodulen RevPi Core/RevPi Core 3, maximalt två olika kommunikationsmoduler kan anslutas, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, anslutning till fältbussen: 2x RJ45, enhetsfunktion: slave, max. datalängd ingångsdata: 200 byte, max. datalängd utgångsdata: 200 byte.

Tekniska data

Generell information	
Godkännande:	CE, UKCA
Teknisk data	
Mekaniska data	
Mått höjd:	96 mm
Mått bredd:	22.5 mm
Mått djup:	110.4 mm
Nettovikt:	97 g
Bruttovikt:	105 g
Miljön	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kod:	4046548092981
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27242290
ETIM-version:	ETIM-9.0
ETIM-referensgrupp:	EG000024
ETIM-referensfunktion:	EC001423

Tillbehör – obligatoriska



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways